

品番：EA538NN-19A

品名：38 - 8 [丸形] ニッケル圧着端子(1個)



販売価格	1,970円(税抜)／2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜)／2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

耐熱性、耐食性に優れた圧着端子で、電熱線などの接続に適しています。			
耐熱温度	最高約400℃		
RoHS対応品			
型式	38-8	撚線(mm ²)	26.66～42.42
入数	1		

代替品

	品番	EA538MA-124
	コメント	100個入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.