

品番 : EA538NN-20A

品名 : 38 -10 [丸形] ニッケル圧着端子(1個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,910円(税抜) / 2,101円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,910円(税抜) / 2,101円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/09/01 19:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| 耐熱性、耐食性に優れた圧着端子で、電熱線などの接続に適しています。 | | | |
| 耐熱温度 | 最高約400℃ | | |
| RoHS対応品 | | | |
| 型式 | 38-10 | 撚線(mm ²) | 26.66~42.42 |
| 入数 | 1 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.