


品番：EA538PD-8

品名：8極 差込形電線コネクタ(20個)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/19 21:31現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	1177ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型番	QLX8
差込線数	8	定格	20A・300V
適用電線規格	銅単線 ϕ 1.6mm・ ϕ 2.0mm	カラー	緑透明
サイズ	20.5×39.2×9.1(H)mm	材質	スプリング: ステンレス鋼 導電板: 無酸素銅(すずめっき) ハウジング: ポリカーボネイト(UL94V-2)
入数	20個		

目視で電線挿入状態が確認できます

信頼性の高い2点接触スプリング構造です

電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用

成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます

JIS C 2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品

都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載

電気用品安全法許可品

内線規程JEAC許可品

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.