品番: EA538PE-16

品名: 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)



販売価格	<b>6,360円</b> (税抜)/ 6,996円(税込)				
カタログ価 格	6,360円(税抜)/6,996円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/25 03:45現在)				
商品入数	20	販売単位	箱		
カタログページ	1221ページ				









## 仕様

メーカー	ニチフ	型番	NPJM R01-2P
適合電線	VVF(VA)線φ1.6mm×2心・φ2. Omm×2心	定格	20A/300V
絶縁体最高使用温度	120℃	材質	コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー
入数	20個		

VVF(VA)線2心用コネクター

事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。

専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。

RoHS10対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.