


品番：EA538PF-41

品名：0.05-0.13mm² 圧接形中継コネクタ- (20個)



販売価格	485円(税抜)／534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 19:15現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		



カタログ訂正 24/11/26 ●定格電圧…(誤)100V (正)50V ●材質…(誤)ポリカーボネート (正)ナイロン (No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 3026
適合電線	単線: $\phi 0.25 \sim 0.4\text{mm}$ 撚線: $0.05 \sim 0.13\text{mm}^2$ AWG: 30-26	電線被覆外径(最大)	$\phi 1.3\text{mm}$
定格電圧	50V	定格電流	AWG30-28: 2A AWG26: 3A
絶縁体最高使用温度	105℃	作業温度範囲	0℃～40℃
材質	本体: ナイロン コンタクト: リン青銅(すずめっき)	サイズ	16.5×3.2×3.0mm
入数	20個		
軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用			
単一コネクタでオス・メス接続が可能			
抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。			
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.