



品番：EA538PF-42

品名：0.08- 0.2mm² 圧接形中継コネクター(20個)



販売価格	590円(税抜)／ 649円(税込)			
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 05:50現在)			
商品入数	20	販売単位	PK	
カタログページ	1223ページ			



仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 2824
適合電線	単線:0.4～0.5mm 撚線:0.08～0.2mm ² AWG:28-24	電線被覆外径(最大)	φ 1.6mm
定格電圧	100V	定格電流	AWG28-26:1A AWG24:2A
絶縁体最高使用温度	120℃	作業温度範囲	0℃～40℃
材質	本体・カバー:ポリカーボネート コンタクト:りん青銅(すずめっき)	サイズ	25.9×5.8×6.4mm
入数	20個		
軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用			
単一コネクターでオス・メス接続が可能			
抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。			
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。			
コネクターをつなげ、多極としても使用可能			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.