

品番：EA538R-3C

品名：自動車用ターミナルキット(Bタイプ)



販売価格	29,100円(税抜)／ 32,010円(税込)			
カタログ価格	29,100円(税抜)／32,010円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 （2025/06/01 10:03現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0281ページ			

仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	B-14DXKIT
<セット内容> ギボシ形プラグ(100個) ギボシ形ソケット(100個) 絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)(100個) 絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)(100個) 110差込形プラグ(100個) 250差込形プラグ(100個) 250差込形ソケット(100個) ギボシ形Wソケット(100個) 絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)(50組) クワ形端子φ4mm(100個) クワ形端子φ5mm(100個) スプライス(100個)			
<セット詳細> ギボシ形プラグ0.5～2mm²用 ギボシ形ソケット0.5～2mm²用 ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm) ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm) 110差込形プラグ0.5～1.25mm²用 110差込形ソケット0.5～1.25mm²用 250差込形プラグ0.5～2.0mm²用 250差込形ソケット0.5～2.0mm²用 ギボシ形Wソケット0.5～2.0mm²用 ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm) クワ形端子0.5～1.25mm²(4mm用)			

クワ形端子0.5～1.25mm ² (5mm用) スプライス1.25～2.0mm ²			
圧着工具全長	210mm	皮むき能力	0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm ²
圧着範囲	1.25・2.0・5.5mm ²	ビスカッター能力	M3・M4・M5
総重量	1.47kg	ケースサイズ	300×200×62(H)mm
ケース材質	プラスチック		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.