





品番 : EA538RB-55

品名 : 0.50-2.00mm²/10mm クワ形端子(薄型/20個)



販売価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/02 23:44現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0280ページ		



仕様

ボルト穴径	φ 10mm	適用電線	0.50~2.00mm ²
クワ形部分の厚み	0.4mm	仕様	クワ型
入数	20個	適合スリーブ	EA538RB-81、-83、-85
薄型			
薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.