

品番：EA538SM-21

品名：1.25-3/3-6P T分岐用絶縁キャップ°丸端子用/1個



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| カタログ価格 | 630円(税抜) / 693円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/14 19:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------|------|------|
| 全長 | 32×52×30mm | 極数 | 3～6極 |
| 定格電圧 | AC/DC600V/15A | 端子ねじ | M3×8 |
| 適合圧着端子 | 1.25-3、3.5(丸形・Y形端子) | 本体質量 | 約32g |
| 適合電線 | 最大φ3.5×2本(1端子) | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.