

品番：EA538WA-22

品名：[EA538WA-20用]保護ケース



販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 10:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	WAGO(ワゴ)	型番	207-1431
最大適合電線	4mm ²	サイズ	56.9×41.7×17.8(H)mm
材質	ハウジング材料:ポリプロピレン ゲル材料:ポリウレタン	防水規格	IPX8
絶縁抵抗	5MΩ	定格サージ電圧	2.5kV
動作周囲温度	-55~85℃	連続最高使用温度	105℃

EA538WA-20用

あとづけで簡単に防水・防滴対応、ゲルで完全密封します。

シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能です。

コネクタのセットに工具は不要、簡単に短時間で取り付けできます。

注意:

- 1.メーカーカタログ記載の対応表のとおりにご使用ください。
- 2.他の組み合わせではIPX8は保証できません。
- 3.コネクタの定格データを遵守してください。
- 4.当製品はジョイントボックスではありません。ジョイントボックスが必要とされる箇所ではジョイントボックスに収納してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

