

品番：EA538WA-5

品名：差込形電線コネクター(5極/5個)

	販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
	カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 14 (2025/05/10 22:22現在)		
	商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	1222ページ			



仕様

メーカー	WAGO (ワゴ)	型番	222-415
用途	屋内配線、一般電気工作物などの配線	極数	5極
定格	32A 400V	適合電線	単線: φ0.65～2.0mm IV7本撚線: 0.08～3.5mm ² 可とう撚線: 0.08～4.0mm ²
電線むき出し長さ	9～10mm	最大被覆外径	φ4.1mm
材質	スプリング: ステンレス鋼 導電部: 電気銅、スズメッキ ハウジング: ポリアミド (PA66) 操作レバー: ポリアミド (PA66) ガラス繊維30%配合	サイズ	26.6(W)×20.5(D)×14.5(H)mm
入数	5個		
レバー操作でワンタッチ結線			
単線、IV7本撚線、可とう撚線の混在使用可能			
簡単・小型・ゆるまない			
RoHS対応品			
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。			

※ハウジングの嵌合割れ、破損などを防ぐため、結線および離線時のレバー操作は必ず1本ずつ押し上げてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.