

品番：EA538WB-133

品名：4.0 絶縁フェルール端子(100個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,520円(税抜) / 2,772円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,520円(税抜) / 2,772円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/08 14:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1171ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                    |         |                              |
|---------|--------------------|---------|------------------------------|
| メーカー    | WAGO(ワゴ)           | 型番      | 216-287                      |
| 適合電線サイズ | 4.0mm <sup>2</sup> | 先端サイズ   | φ2.9×18mm                    |
| 全長      | 26.0mm             | 推奨電線むき長 | 20.0mm                       |
| カラー     | グレー                | 材質      | 本体:電気銅(錫メッキ)<br>絶縁体:ポリプロピレン  |
| 入数      | 100個               | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。

カラー部分が結線状態の目視確認を容易にします。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.