

品番：EA538WB-2

品名：0.25 絶縁フェルール端子(100個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/08 14:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1171ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                     |         |                              |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|
| メーカー    | WAGO(ワゴ)            | 型番      | 216-301                      |
| 適合電線サイズ | 0.25mm <sup>2</sup> | 先端サイズ   | φ0.8×8mm                     |
| 全長      | 12.5mm              | 推奨電線むき長 | 9.5mm                        |
| カラー     | イエロー                | 材質      | 本体:電気銅(錫メッキ)<br>絶縁体:ポリプロピレン  |
| 入数      | 100個                | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。

カラー部分が結線状態の目視確認を容易にします。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.