


品番：EA538WB-24

品名：0.75 絶縁フェルール端子(100個)



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/08 15:25現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	1171ページ		



仕様

メーカー	WAGO(ワゴ)	型番	216-262
適合電線サイズ	0.75mm ²	先端サイズ	φ1.3×12mm
全長	18.0mm	推奨電線むき長	14.0mm
カラー	グレー	材質	本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン
入数	100個	対応圧着ペンチ	EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。

カラー部分が結線状態の目視確認を容易にします。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.