


品番：EA538WB-41

品名：1.5 絶縁フェルール端子(100個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/08 14:22現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1171ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------------|---------|------------------------------|
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-224 |
| 適合電線サイズ | 1.5mm ² | 先端サイズ | φ1.7×6mm |
| 全長 | 12.5mm | 推奨電線むき長 | 8.0mm |
| カラー | ブラック | 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 入数 | 100個 | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |

圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。

カラー部分が結線状態の目視確認を容易にします。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.