

品番：EA539D

品名：1/2"-3" 油圧式パイプベンダー



販売価格	169,700円(税抜) / 186,670円(税込)		
カタログ価格	169,700円(税抜) / 186,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 02:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0227ページ		



仕様表 (A)	
パイプ径	15~75
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	薄鋼電線管
パイプ径	16~82
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	厚鋼電線管
パイプ径	15~65
パイプ厚	2.0~2.1
パイプ種	ガス管

仕様表 (B)	
パイプ径	15~75
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	薄鋼電線管
パイプ径	16~82
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	厚鋼電線管
パイプ径	15~65
パイプ厚	2.0~2.1
パイプ種	ガス管

仕様表 (C)	
パイプ径	15~75
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	薄鋼電線管
パイプ径	16~82
パイプ厚	2.0~3.0
パイプ種	厚鋼電線管
パイプ径	15~65
パイプ厚	2.0~2.1
パイプ種	ガス管

#### 仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	PB-10N
公称出力	108kN (ポンプ圧:68.5MPa時)	能力	薄鋼電線管(A):15~75(5/8"~3") 厚鋼電線管(B):16~82(1/2"~3") ガス管(SGP):15~65(1/2"~2.1/2")
ストローク	250mm	シリンダ油量	400ml
サイズ	720×793×175mm	重量	18.6kg(シュー別)

油圧式パイプベンダー

※ベンダシュー(別売)、油圧ポンプ(別売)は下記のお他関連商品をご覧ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.