


品番：EA539F-1

品名：油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)



販売価格	178,100円(税抜) / 195,910円(税込)		
カタログ価格	178,100円(税抜) / 195,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0241ページ		



項目	仕様
出力	118kN
圧着範囲	T形: T11~T365 六角: C12~C32
全長	608mm
重量	約5.8kg
ピストンストローク	26mm



仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	EP-16
出力	118kN	圧着範囲	T形:T11~T365 六角:C12~C32
ピストンストローク	26mm	全長	608mm
重量	約5.8kg		
T形・六角圧縮用(手動油圧式)			
T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。			
スチールケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.