

品番：EA539P-11

品名：14-200mm² 充電式油圧多機能工具



販売価格	266,300円(税抜) / 292,930円(税込)		
カタログ価格	266,300円(税抜) / 292,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0240ページ		



パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載!
作業効率を上げるオートリターン機能搭載!

仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	S7G-M200R
公称出力	112kN	圧着範囲	14~200mm ² (裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー	21.6V(リチウムイオン2.0Ah)	サイズ	350×314×82mm
重量	4.2kg	充電時間	30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数	70回(200mm ² 圧着時)	付属品	バッテリー、充電器、圧着コマ、圧着ヨーク、ダイスオス(14、22、38-70、80-150、200)、ダイスメス(14-38、60-70、80-100、150、200)、ケース、ターミナルカバー

先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。
※各種タッチメントは別売

バッテリー残量表示付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

