

品番：EA539P-20

品名：14-250m² 充電式油圧多機能工具



販売価格	354,600円(税抜) / 390,060円(税込)		
カタログ価格	354,600円(税抜) / 390,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0240ページ		



パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載
Bluetooth通信による作業管理など先進機能を搭載!

仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	S7G-M250H
公称出力	127kN	圧着範囲	14~250m ² (裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー	21.6V(リチウムイオン2.0Ah)	サイズ	346×325×82mm
重量	4.5kg	充電時間	30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数	45回(250m ² 圧着時)	付属品	バッテリー、充電器、圧着コマ、圧縮ヨーク、ダイスオス(14・22・38・70・80・15・200・250)、ダイスメス(14・38・60・70・80・100・150、200、250)、ケース、ターミナルカバー

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載

作業効率を上げるオートリターン機能搭載

圧力センサによる合否判定、GPSによる作業位置記録

BluetoothR通信による作業管理など先進機能を搭載

先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。

※各種タッチメントは別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.