

品番：EA540B-17

品名：218mm ゴム板用はさみ(バネ付/ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/04/09 09:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1416ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |  |      |   |
|-------|--|------|---|
| メーカー  | 林刃物 (ALLEX)  | 型番   | 17212 SH-2  |
| 本体サイズ | 218×77×25(H)mm   | 刃長   | 45mm  |
| 板厚    | 3.0mm  | 切断能力 | ゴムホース: 厚み7mm、直径25mmまで<br>耐圧ホース(非金属繊維)<br>ゴム板: 厚み15mmまで<br>結露防止用ウレタン巻きホース: 28φ |
| 材質    | 刃部: ステンレス刃物鋼<br>ハンドル: ABS樹脂<br>バネ: 硬鋼線ニッケルメッキ<br>ローラー: ステンレス | 重量   | 200g  |

ステンレス製刃で、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れています。

チューブやゴム板のような柔らかく切りにくい対象物も一枚刃により切り口がきれいに仕上がります。

金具を起こすとバネとして使用可能で、手が疲れにくいです。

折りたたみ開閉バネ付で、未使用時、バネをハンドル後方に折り畳むことができます。

樹脂製の受付台(長さ:47mm)付き

日本製

代替品



品番 EA540CP

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.