

品番 : EA540BC-9

品名 : 15mm/185mm ケーブル鋏



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,980円(税抜) / 3,278円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 21 (2026/01/14 20:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0243ページ                       |      |   |



カタログ訂正

25/10/08 刃長:(誤)40mm→(正)43mm (No.56、57 1253)

### 仕様

|      |                    |      |   |
|------|--------------------|------|---|
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS)   | 型番   | 130DX-D                                 |
| 用途   | ケーブルやモールなどのハードカットに | 全長   | 185mm                                   |
| 刃長   | 43mm               | 切断能力 | VCT3×5.5mm <sup>2</sup> (AWG10)外径15mm以下 |
| 刃材質  | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 重量   | 135g                                    |

現場作業に最適な電気工事用のケーブル鋏です。

エラストマーグリップ

刃幅2段階切替可能

シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.