

品番：EA541WK-6

品名：φ 7mm/ 190mm ワイヤロープカッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,400円(税抜) / 13,640円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/01 19:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0103ページ                      |      |   |



### 仕様

|      |  |     |             |
|------|--|-----|-------------|
| メーカー | KNIPEX (ケニペックス)                                | 型番  | 95 62 190 T |
| 切断能力 | スチールワイヤー: φ 5mm<br>中硬線: φ 4mm<br>ピアノ線: φ 2.5mm | 刃硬度 | HRC64       |
| 材質   | オイル焼入れ焼き戻し処理がされたクロムバナジウム鋼                      | 全長  | 190mm       |
| 重量   | 345g   | 仕上げ | 磨き          |
| ハンドル | コンフォート   |     |             |

グリップエンドにセーフティループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様

ワイヤロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。

力を入れずに作業できます。

内蔵ばね付

簡易圧着機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

