

品番 : EA541XD

品名 : 25mm/610mm ワイヤークッター(油圧式)



販売価格	193,000円(税抜) / 212,300円(税込)		
カタログ価格	193,000円(税抜) / 212,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様


出力	118kN(12tonf)	全長(mm)	610
切断能力(φ mm)	ワイヤロープ JIS 6×7(1号):25 6×12(2号):30 JIS 6×19(3号):30 丸棒 軟銅丸棒:35 軟アルミニウム丸棒:28 軟鋼(SS400以下):22 鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):20 より線 裸硬銅より線:41.6(1000mm ²) 裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260mm ²) 鋼心アルミより線(ACSR):46.2(1160mm ²) 亜鉛メッキより線 JIS 1×7(2号):15 JIS 1×19(3号):20 ケーブル C.C.Pケーブル:55 鉛ケーブル:55 地中線ケーブル:55	重量	7.8kg

ケース付

ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。

ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

代替品

	<p>品番 EA541XD-1</p> <p>コメント 変更点:切断部の刃の硬度が向上</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.