

品番 : EA541XE

品名 : 32mm/675mm ワイヤークッター(油圧式)



販売価格	187,000円(税抜) / 205,700円(税込)		
カタログ価格	187,000円(税抜) / 205,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/23 13:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

#### 仕様

出力	196kN(20tonf)	全長(mm)	675
切断能力(φ mm)	ワイヤーロープ JIS 6×7(1号):32 6×12(2号):32 JIS 6×19(3号):32 丸棒 軟銅丸棒:32 軟アルミニウム丸棒:32 軟鋼(SS400以下):32 鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25 より線 裸硬銅より線:31.9(600m <sup>2</sup> ) 裸硬アルミより線(HAL):33.3(660m <sup>2</sup> ) 鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520m <sup>2</sup> ) 亜鉛メッキより線 JIS 1×7(2号):15 JIS 1×19(3号):20 ケーブル C.C.Pケーブル:32 鉛ケーブル:32 地中線ケーブル:32	重量	9.3kg
ケース付			
ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。			

ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

代替品

	<p><b>品番</b> EA541XE-1</p> <p><b>コメント</b> 変更点:切断部の刃の硬度が向上</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.