

品番 : EA541XE-1

品名 : 32mm/675mm ワイヤークッター(油圧式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 284,800円(税抜) / 313,280円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 284,800円(税抜) / 313,280円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/04 15:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0104ページ                      |      |   |



#### 仕様

|    |       |            |  |
|----|-------|------------|--|
| 出力 | 191kN | 全長(mm)     | 675mm  |
| 重量 | 9.3kg | 切断能力(φ mm) | ワイヤロープ<br>JIS 6×7 (1号):32<br>6×12(2号):32<br>JIS 6×19(3号):32<br><br>丸棒<br>軟銅丸棒:32<br>アルミ丸棒:32<br>軟銅棒(SS41以下):32<br>鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25<br><br>より線<br>裸硬銅より線:31.9(600mm <sup>2</sup> )<br>裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm <sup>2</sup> )<br>鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm <sup>2</sup> )<br>亜鉛メッキより線<br>JIS 1×7(2号):15<br>JIS 1×19(3号):20<br><br>ケーブル<br>C.C.Pケーブル:32<br>鉛ケーブル:32<br>地中線ケーブル:32 |

ケース付

ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。

ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.