

品番：EA544AF-3

品名：300mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0098ページ		



仕様

利き手	左右兼用	切断能力	軟質スチール:0.94mm ステンレススチール:0.78mm
材質	高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)	刃長(mm)	75
全長(mm)	300	重量(g)	720
板金の切断に最適です			
精密に研磨された刃により摩擦を軽減し、切断作業を容易にします			
エナメル仕上げの高品質炭素鋼で耐久性があります。			
高周波焼入れ・焼き戻し処理が施されているため、簡単に再研磨できます。			
繰り返し切断時に使いやすいバネ付ハンドル			
ハンドルには指の挟み込みを防止するストッパー代わりに突起が付いており安全。			
革ストラップ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.