

品番：EA544ED-20

品名：240mm はさみ・倍力万能



販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0098ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	PMU-240
切断能力	ステンレス板:1.0mm ブリキ・ラス・軟銅板:1.2mm	全長	240mm
刃長	42mm	刃材質	特殊合金鋼
重量	330g		

歯車を応用した倍力機構により、軽い切れ味で身体への負担も軽減されるので、連続作業も苦になりません。

手に収まる小ささにも関わらず暑さ1.2mmまで切断可能なので、大きな工具を持ち歩く必要がありません。

高精度な刃は抜群の耐久性と軽い切断荷重を両立しています。

Cバー(野縁)、Mバー(野縁受け)、ブリキ、ラス、軟銅板、ステンレス板など幅広い材料の切断ができ、作業現場から一般家庭まで様々なシーンで活躍します。

刃の根元に付いたストッパーが刃の開きを抑えるので、工具箱や腰袋の中でコンパクトに収まり、出し入れもスムーズ

指のかけやすい専用設計のハンドルが人の力を最大限、刃先を伝えることでストレスのない切断が可能

代替品

品番	EA544MS-11
コメント	250mm 刃長50mm(倍力) 安価



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.