

品番：EA545K-24

品名：9mm/610mm ボルトカッター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,500円(税抜) / 28,050円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 25,500円(税抜) / 28,050円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/09 19:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0102ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |   |       |           |
|------|---|-------|-----------|
| メーカー | KNIPEX (ケニペックス)   | 型番    | 71 72 610 |
| 切断能力 | HRC19以下(軟線): φ9mm<br>HRC40以下: φ8mm<br>HRC48以下(硬線): φ7mm | 刃硬度   | HRC62     |
| 刃長   | 34mm  | ヘッド厚さ | 33mm      |
| 全長   | 610mm   | 重量    | 2.55kg    |

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

#### 代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA545BT-24  |
|  | コメント | φ11mm/全長652 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.