品番: EA545K-30

品名:11mm/760mm ボルトカッター



販売価格	32,200円 (税抜)/35,420円(税込)				
カタログ価 格	32,200円(税抜)/35,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/13 19:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0102ページ				



















仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	71 72 760
切断能力	HRC19以下(軟線): φ11mm HRC40以下: φ9mm HRC48以下(硬線): φ8mm	刃硬度	HRC62
刃長	36.5mm	ヘッド厚さ	42mm
全長	760mm	重量	4.25kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

代替品



品番 EA545BT-30

コメント ϕ 13mm/全長800mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.