

品番：EA545K-30

品名：11mm/760mm ボルトカッター



販売価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0102ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	71 72 760
切断能力	HRC19以下(軟線): $\phi$ 11mm HRC40以下: $\phi$ 9mm HRC48以下(硬線): $\phi$ 8mm	刃硬度	HRC62
刃長	36.5mm	ヘッド厚さ	42mm
全長	760mm	重量	4.25kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます


切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

#### 代替品

	品番	EA545BT-30
	コメント	$\phi$ 13mm/全長800mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.