

品番：EA545K-36

品名：13mm/910mm ボルトカッター



販売価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
カタログ価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0102ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	71 72 910
切断能力	HRC19以下(軟線): ϕ 13mm HRC40以下: ϕ 10mm HRC48以下(硬線): ϕ 9mm	刃硬度	HRC62
刃長	46mm	ヘッド厚さ	42mm
全長	910mm	重量	4.95kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます


切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

代替品

	品番	EA545BT-36
	コメント	ϕ 14mm/全長958mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.