品番: EA545K-36

品名: 13mm/910mm ボルトカッター



販売価格	<b>42,200円</b> (税抜)/ 46,420円(税込)				
カタログ価格	42,200円(税抜)/46,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/13 19:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0102ページ				

















## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	71 72 910
切断能力	HRC19以下(軟線): φ13mm HRC40以下: φ10mm HRC48以下(硬線): φ9mm	刃硬度	HRC62
刃長	46mm	ヘッド厚さ	42mm
全長	910mm	重量	4.95kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

## 代替品



**品番** EA545BT-36

**コメント**  $\phi$  14mm/全長958mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.