

品番：EA545KA-38

品名：11mm/950mm 鉄筋メッシュカッター



販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0101ページ		



カタログ訂正 25/02/19 ●重量 旧:3.6kg 正:4.11kg (NO.56 963)

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	7182950
切断能力	軟線: φ11mm 硬線: φ6mm	全長	950mm
ヘッド厚み	40mm	刃長	44mm
刃硬度	HRC62	切断性能	最大HRC48
重量	4.11kg	材質	カッター:クロムバナジウム高性能鋼 (casting・オイル焼入焼戻し) ハンドル:鋼パイプ(パウダーコーティング)

手に伝わる衝撃を和らげるショックアブソーバー付

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。

頑丈で非常に持ちやすい、2種類の異なった材質で作られたツートンカラーのハンドルカバー
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

代替品

--	--



品番 EA545BS-1
コメント ϕ 10mm/全長800mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.