

品番：EA545KS-20

品名：200mm ミニクリッパー(ゲリッ[°]付/落下防止)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/15 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	71 02 200 T
全長(mm)	200	切断能力(軟線; ϕ mm)	6
切断能力(中硬線; ϕ mm)	5.2	切断能力(硬線: ϕ mm)	4
切断能力(ピアノ線; ϕ mm)	3.6	ハンドル仕様	コンフォート
ヘッド仕上げ	黒防錆コート	重量(g)	375

軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。

ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。

極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。

クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。

独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。

切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。

センターカット。

大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。

ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱりぱったりできます。


2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。

取り扱いやすく、持ち運びに便利です。

ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。

滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。

代替品

	<p>品番 EA545KS-17</p> <p>コメント</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.