品番: EA546B-450

品名:65mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)



販売価格	24,400円 (税抜)/ 26,840円(税込)				
カタログ価 格	24,400円(税抜)/26,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/10 23:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0195ページ				





| サイズ 親力 | インチ 回 インチ 回 | GA5450-130 14 350 2 50 | BA5460-410 18 450 21/2 65

ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です。天井や頭上の作業へ向けたアルミハンドルの軽量化モデル

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	31125
パイプ外径	65mm	重量	1.6kg
呼び全長	450mm		

天井、床配管の締め付けに便利です。

ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。

フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。

同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.