

品番：EA546CB-1

品名：45mm/250mm ハ°レンチ(アルミ合金/被覆管用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,950円(税抜) / 7,645円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,950円(税抜) / 7,645円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/26 13:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0193ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                  |               |         |                   |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| メーカー                             | スーパーツール       | 型番      | AP250N            |
| 呼び全長                             | 250mm         | 適合パイプ外径 | 6~45mm            |
| くわえられる管の呼び寸法                     | 15A~32A       | 重量      | 0.5kg             |
| 材質                               | アルミ合金・特殊合金鋼   | 仕上げ     | シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装 |
| 熱処理                              | 歯部硬度:52~58HRC |         |                   |
| ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい |               |         |                   |
| 本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品           |               |         |                   |
| 品質は、JIS H強力級に相当します。              |               |         |                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.