

品番：EA546DG-250

品名：13-41mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
カタログ価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/20 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0194ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWT-250
呼び全長	250mm	くわえ部厚み	13mm
パイプ外径	13~41mm	口開き幅	13~41mm
重量	0.5kg		

鍛造鉄製

亜鉛メッキ鋼管(白管)用

パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計

刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍

強度は薄型でも安心のJIS普通級相当

ワイドな口開きで能力アップ!

喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現

代替品

品番	EA546CA-1
コメント	Al合金



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.