品番: EA546DG-300

品名:16-48mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	8,950円(税抜)/9,845円(税込)				
カタログ価格	8,950円(税抜)/9,845円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/12 18:45現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0195ページ				







仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWT-300
呼び全長	300mm	くわえ部厚み	13mm
パイプ外径	16~48mm	口開き幅	16~48mm
重量	0.65kg		

鍛造鉄製

亜鉛メッキ鋼管(白管)用

パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計

刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍

強度は薄型でも安心のJIS普通級相当

ワイドな口開きで能力アップ!

喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現

代替品

品番 EA546CA-2コメント アルミ合金



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.