

品番：EA546DJ-25

品名：17-42mm/250mm コーナーレンチ(薄型)



販売価格	10,000円(税抜)／ 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/19 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWTP-250
呼び全長(mm)	250	パイプ外径(mm)	17～42
締め付け能力	水道用PE管金属継手:呼び径13～25 鋼管:10A～32A	先端厚み	13mm
重量(g)	450		
ワイドな口開きとラチェット機構でPE金属継手を差替え無しの締め付けが連続で行えます。			
金属継手を傷つけにくい歯形状			
通常のコーナーレンチとして鋼管の締め付けも可能			
水道メーターの交換にも最適			

代替品

	品番 EA546DK-25 コメント
--	--------------------------

