

品番：EA546DK-25

品名：14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	9,860円(税抜)／10,846円(税込)		
カタログ価格	9,860円(税抜)／10,846円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 15:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWTDA250
呼び全長	250mm	パイプ外径	14～34mm (8A～25A)
先端厚み	13mm	口開き幅	13～41mm
材質	アルミ	重量	350g
亜鉛メッキ鋼管(白管)用			
軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル			
短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適			
ワイドな口開きで、能力アップ!			
喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現			

代替品

	品番 EA546CA-1 コメント メーカー違い
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.