

品番：EA546DK-35

品名：22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 09:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWTD350
呼び全長	350mm	パイプ外径	22~49mm (15A~40A)
先端厚み	13mm	口開き幅	21~60mm
材質	アルミ	重量	580g

亜鉛メッキ鋼管(白管)用

軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル

アルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上に特化。身体への負担も軽減します。

短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適

ワイドな口開きで、能力アップ!

喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現

代替品

	品番	EA546CA-3
	コメント	メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.