

品番：EA546DR-25

品名：13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,400円(税抜)／ 13,640円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 12,400円(税抜)／13,640円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 12:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0195ページ                      |      |   |



仕様

|                                       |            |       |                     |
|---------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| メーカー                                  | MCC(松阪鉄工所) | 型番    | CWPALAD25           |
| 呼び全長                                  | 250mm      | パイプ外径 | 13～34mm<br>(8A～25A) |
| 被覆のすべり(許容トルク)                         | 78N・m      | 先端厚   | 27mm                |
| 口開き幅                                  | 13～38mm    | 刃幅    | 27mm                |
| 重量                                    | 380g       |       |                     |
| 被覆管専用                                 |            |       |                     |
| 職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現                |            |       |                     |
| 細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。      |            |       |                     |
| ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮 |            |       |                     |
| JIS強力級相当                              |            |       |                     |

代替品

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | 品番<br>EA546CA-11<br>コメント<br>メーカー違い。仕様をご確認ください |
|--|-----------------------------------------------|



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.