

品番：EA546DR-35

品名：22- 49mm/ 350mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPALAD35
呼び全長	350mm	パイプ外径	22~49mm (15A~40A)
被覆のすべり(許容トルク)	196N・m	先端厚	35mm
口開き幅	21~53mm	刃幅	35mm
重量	790g		

被覆管専用

職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現

細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。

ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮

JIS強力級相当

代替品

	品番	EA546CA-13
	コメント	メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.