

品番：EA546DR-45

品名：34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	20,800円(税抜)／ 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/31 21:27現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPALAD45
呼び全長	350mm	パイプ外径	34～61mm (25A～50A)
被覆のすべり(許容トルク)	234N・m	先端厚	40mm
口開き幅	33～65mm	刃幅	40mm
重量	1.27kg		
被覆管専用			
職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現			
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。			
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮			
JIS強力級相当			

代替品

	品番	EA546CA-14
	コメント	メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.