

品番 : EA546DR-60

品名 : 49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



## 仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPAL600
呼び全長	600mm	パイプ外径	49~89mm (40A~80A)
被覆のすべり(許容トルク)	392N・m	先端厚	45mm
口開き幅	48~102mm	刃幅	45mm
重量	3kg		

鋳造製ハンドル

細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。

ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮

職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現

JIS普通級相当

## 代替品

品番	EA546CA-15
コメント	メーカー違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.