

品番 : EA546DS-10

品名 : 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)



販売価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
カタログ価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0194ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWP0510A
パイプ外径	89~176mm	全長	延長時:1140mm 本体のみ:900mm
先端厚	24mm	歯幅	24mm
重量	6.5mm	締付能力	SGM・SGML継手:80A、100A 白ガス管及びエンビライニング管及び 継手:80A、100A
荷重	SGM継手・SGML継手:約294N 白ガス管及びエンビライニング管及び 継手:約392N		

メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)

歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適

鋼管の締め付けも可能

延長管付き(全長は延長管を装着時の寸法です)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

