品番: EA546DT-2

品名:61mm/350mm パイプレンチ(薄型)



販売価格	12,400円 (税抜)/13,640円(税込)				
カタログ価格	12,400円(税抜)/13,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/08 23:41現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ					













仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	PWTDA350
呼び全長(mm)	350	パイプ外径(mm)	~61(50A)
重量(kg)	0.68	歯幅	13mm
材質	アルミ合金鍛造ボディ	適合管種	亜鉛メッキ鋼管(白管)

歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。

アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、 作業性の向上が期待できます。

パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。

長年パイプレンチを製造してきた技術をそのまま継承。喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性、耐久性を最高水準で実現しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.