

品番：EA546H-900

品名：140mm/900mm 強力型パイプレンチ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,800円(税抜) / 42,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,800円(税抜) / 42,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/03/26 16:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0193ページ | | |



耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

| | | | |
|--|-------|----|-------|
| パイプ外径 | 140mm | 重量 | 8.7kg |
| 呼び全長 | 900mm | | |
| 鍛造鉄製 | | | |
| 上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています | | | |
| サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付。 | | | |
| パイプサイズが一目でわかるスケール付 | | | |
| しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵 | | | |
| 「J」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます | | | |
| ハンドルには吊り下げ用穴付 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
| | 品番 | EA546RS-48 |
| | コメント | 全長1200mmです。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

