

品番：EA546HC-250

品名：49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)




販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/04 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0194ページ		



径の呼び	外径	SAPの標準寸法の 内径	厚さ
15	16	14.5	0.8
20	21	19.5	0.8
25	27	25.5	0.8
30	33	31.5	0.8
40	42	39.5	0.8
50	54	50.5	0.8
60	66	62.5	0.8
80	87	83.5	0.8

配管	継手	ステンレス鋼
パイピング鋼材	×	×
銅材	○	×
黄銅	○	×
鋳鉄	×	×
炭素鋼	○	×

径の呼び	外径	内径	厚さ
15A	21.2	18.1	2.8
20A	27.2	23.6	2.8
25A	34.0	29.6	3.2
32A	42.7	38.7	3.5
40A	48.6	43.6	3.5
50A	60.5	53.9	3.8
65A	76.3	67.9	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5



狭い場所や、床近くでの配管工事に

仕様

呼び全長	250mm	パイプ径	49mm
重量(kg)	0.7	材質	鍛造鉄製

上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています

サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付

パイプサイズが一目でわかるスケール付

しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵

「J」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます

ハンドルには吊り下げ用穴付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.