

品番：EA546JA-20

品名：210mm/17-24mm 鋼製束用レンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,450円(税抜)／4,895円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,450円(税抜)／4,895円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/31 07:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                              |               |        |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                                         | トップ工業(TOP)    | 型番     | KSW-200                                                                                                       |
| 呼び(mm)                                                       | 200           | 全長(mm) | 210                                                                                                           |
| 厚み(mm)                                                       | 10            | 口幅(mm) | 17～24                                                                                                         |
| 重量(g)                                                        | 210           | 材質     | クロムバナジウム鋼                                                                                                     |
| 用途                                                           | 鋼製束(床束)の高さ調整に | 注意     | 四角形状のターンバックルのみにご使用頂けます。<br>柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。<br>柄にハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。<br>工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
| ラチェット機構付                                                     |               |        |                                                                                                               |
| 爪の開閉もスムーズ                                                    |               |        |                                                                                                               |
| 取り廻しやすい長さ                                                    |               |        |                                                                                                               |
| 啞え面がフラットでターンバックルを傷つけにくい、傷から鋼製束が錆びるのを防ぎます。                    |               |        |                                                                                                               |
| ラチェット駆動で差し返し不要。四角形状のターンバックル(19・21mm)と六角ナット(17・19・21mm)も廻せます。 |               |        |                                                                                                               |
| グリップ付で握りやすく、力が掛けやすいです。                                       |               |        |                                                                                                               |
|                                                              |               |        |                                                                                                               |

住宅建築では必須の鋼製束のターンバックル(スパナ掛け部分)及び、上下ナットの締め付けに。

#### 代替品



**品番** EA546JA-8  
**コメント** 開口幅:9～25mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.